


Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 120412/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 120412/30
GTIN	4067263093114
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4,25 mm
Conținut	251226 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 120412 Categorie HB7020

251226 HB7020