


**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/  
cantitate: 120412/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 120412/50
GTIN	4067263093121
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 4,25 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans $f$	0,2 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	251226 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

SNMG 120412 Categorie HB7020

251226 HB7020