

Garant

**Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate:
190616/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2549 190616/30
GTIN	4067263093336
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	251336 HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,05 - 6,75 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 190616 Categorie HB7020

251336 HB7020