

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TNMG, HB7020, Dimensiune/  
cantitate: 160404/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2555 160404/50
GTIN	4067263093404
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 4 mm
Avans $f$	0,2 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	251542 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

TNMG 160404 Categorie HB7020

251542 HB7020