

Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 160408/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2555 160408/30
GTIN	4067263093411
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	251544 HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4 mm
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TNMG 160408 Categorie HB7020

251544 HB7020