

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VNMG, HB7020, Dimensiune/  
cantitate: 160408/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2561 160408/50
GTIN	4067263843788
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Avans $f$	0,2 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	251804 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

VNMG 160408 Categorie HB7020

251804 HB7020