

Garant
Freze din carbură DIN 6535 HB, neacoperită, Ø e8 DC: 8mm

Date comandă

Numărul de comandă	202510 8
GTIN	4045197117236
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:
Muchii aşchietoare extrem de ascuțite.

Dimensiuni similare DIN 6527. Unghi de aşzare dublu detalonat prin ascuțire.

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte	0,04 mm
Ø tăişului D_c	8 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	27 mm
Ø de degajare D_1	7,8 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte	0,03 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea totală L	63 mm
Lungimea tăişului L_c	22 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Toleranță Ø nominal	e8
Unghiul elicei	45 grad

Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	W
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	recomandat	180 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	140 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	105 m/min	N
PMMA Acryl	recomandat	180 m/min	N
PE-HD	recomandat	130 m/min	N
PA 66	recomandat	150 m/min	N
PEEK	recomandat	130 m/min	N
PF 31	recomandat	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	180 m/min	N
Cu	recomandat	140 m/min	N
CuZn	recomandat	180 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Aer

indicat în anumite condiții