

**Insertie indexabilă cu prelucrare medie WNMG, HBT020, Dimensiune/
cantitate: 060408/30****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2566 060408/30 |
| GTIN | 4067263093657 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 120 - 240 mm/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,55 - 2 mm |
| Avans f | 0,2 - 0,3 mm/rot |
| Conținut | 252093 HBT020 |
| Număr de bucăți | 30 |
| Categorie | HBT020 |
| Sfărâmător de așchii | PM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

WNMG 060408 Categorie HBT020

252093 HBT020