


Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie WNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 080412/30**

**Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2564 080412/30 |
| GTIN | 4067263093619 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,8 - 2,75 mm |
| Conținut | 252072 HB7020 |
| Avans f | 0,2 - 0,4 mm/rot |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 110 - 280 mm/min |
| Număr de bucăți | 30 |
| Categorie | HB7020 |
| Sfărâmatore de așchii | SM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

WNMG 080412 Categorie HB7020

252072 HB7020