

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160410L/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2541 160410L/30
GTIN	4067263094616
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,65 - 4 mm
Conținut	251038 HB7020
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 250 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

KNUX 160410L Categorie HB7020	251038 HB7020
-------------------------------	---------------