

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160405L/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2541 160405L/30
GTIN	4067263094579
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,35 - 4 mm
Conținut	251032 HB7020
Viteză de aşchiere v _c Aplicație principală	120 - 250 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

KNUX 160405L Categorie HB7020	251032 HB7020
-------------------------------	---------------