

**HAIMER MILL Freză din carbură monobloc, AlTiN, Ø f9 DC: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	220291 20
GTIN	2050002068292
Clasa articolului	26X

Descriere**Execuție:**

Pentru **utilizare universală** în oțeluri și în oțeluri înalt aliate, în special INOX. Cu **miez cilindric**, pentru rigiditate optimizată a sculei la frezarea de canale. Siguranță garantată a procesului la ramping și la frezarea circulară de alezaje datorită **geometriei frontale speciale**.

Notă:

Comandați forma **HB** cu **Cod 220291**.

Portscule cu siguranță SAFE-LOCK la extragere, găsiți în secțiunea de program Tehnică de strângere și de prindere.

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	f8
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø cozii D _s	20 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,11 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	52 mm
Lungimea tăișului L _c	38 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,13 mm
Unghiul elicei	32 grad
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Unghi teșitură	90 grad

Număr de dinți Z	4
Ø de degajare D ₁	19 mm
Ø tăișului D _c	20 mm
Lungimea totală L	105 mm
Strat de acoperire	AlTiN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	recomandat		

Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții
GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	recomandat
Uscat	recomandat
Aer	recomandat