

**Garant****Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie KNUX, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160405L/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2541 160405L/50
GTIN	4067263094586
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 250 mm/min
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,35 - 4 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	251032 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

KNUX 160405L Categorie HB7020	251032 HB7020
-------------------------------	---------------