

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire KNUX, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 160405R/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | GG2583 160405R/50 |
| GTIN | 4067263094487 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,35 - 4 mm |
| Număr de bucăți | 50 |
| Conținut | 251030 HB7130-2 |
| Avans f | 0,25 - 0,5 mm/rot |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 85 - 210 mm/min |
| Categorie | HB7130-2 |
| Sfărâmatător de așchii | VM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| KNUX 160405R Categorie HB7130-2 | 251030 HB7130-2 |
|---------------------------------|-----------------|