

**HOLEX****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire TNMG, HBT130, Dimensiune / cantitate: 160408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2588 160408/50
GTIN	4067263094807
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Număr de bucăți	50
Avans $f$	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	251565 HBT130
Categorie	HBT130
Sfărâmatör de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

TNMG 160408 Categorie HBT130

251565 HBT130