

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCMT, HB7020, Dimensiune /
cantitate: 09T304/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2620 09T304/30
GTIN	4067263095194
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 3,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	260150 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 09T304 Categorie HB7020

260150 HB7020