

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 09T302/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2620 09T302/30
GTIN	4067263095170
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3,25 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	260148 HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 09T302 Categorie HB7020

260148 HB7020