

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCMT, HB7020, Dimensiune /
cantitate: 09T302/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2620 09T302/50
GTIN	4067263095187
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260148 HB7020
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3,25 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmatător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 09T302 Categorie HB7020

260148 HB7020