

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 120408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2620 120408/50
GTIN	4067263095262
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260160 HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4,25 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmatăor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 120408 Categorie HB7020

260160 HB7020