


Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 09T308/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2620 09T308/30
GTIN	4067263095217
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 3,25 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	260152 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 09T308 Categorie HB7020

260152 HB7020