

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire DCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 11T304/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2624 11T304/30
GTIN	4067263095453
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	260462 HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,75 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DC.T 11T304 Categorie HB7020

260462 HB7020