

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 16T304/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2632 16T304/50
GTIN	4067263095767
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 4 mm
Conținut	260986 HB7020
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

TC.T 16T304 Categorie HB7020

260986 HB7020