

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 16T308/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2632 16T308/50
GTIN	4067263095781
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,55 - 4 mm
Conținut	260988 HB7020
Viteză de așchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmbător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

TCMT 16T308 Categorie HB7020

260988 HB7020