



## Ferăstrău pentru tăieri oblice și de retezat BITURBO Acumulator, Tip: GCM18216DC



### Date comandă

Numărul de comandă	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Acumulator de ferăstrău pentru tăieri oblice și de retezat.

- **Capacitate excelentă de tăiere cu o adâncime mare de tăiere, de 70 mm.**
- **Mobilitate maximă datorită greutateii reduse și a ergonomiei de excepție.**
- **Interfață utilizator pentru preselecția turației.**
- **Înlocuire fără scule a pânzei de ferăstrău.**

#### Livrare:

Ø pânză de ferăstrău 216 mm, clemă de presiune, piuliță SDS, modul bluetooth GCY 42.

### Descriere tehnică

Unghi maxim de îmbinare la colț stânga	52 grad
Preselectare electronică a turației	da
Unghi de înclinare dreapta	47 grad
Unghi maxim de înclinare stânga	47 grad
Ø pânză de ferăstrău	216 mm
Adâncimea maximă de tăiere 45°	45 mm

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Unghi maxim de îmbinare la colț dreapta	60 grad
Tensiunea acumulatorului	18 V
Turație maximă	4500 min <sup>-1</sup>
Ø găurii pânzei de ferăstrău	30 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Greutate	15,3 kg
Lungimea maximă de tăiere 90°	300 mm
Tensiune nominală	18 V
Număr de acumulatoare incluse	0
Denumirea producătorului	GCM 18V-216 DC
Adâncimea maximă de tăiere 90°	70 mm
Ambalaj	carton
Tip produs	Ferăstrău