

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 16T308/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2632 16T308/30
GTIN	4067263095774
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	260988 HB7020
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 4 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

TCMT 16T308 Categorie HB7020

260988 HB7020