

Garant

Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 110204/50

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2632 110204/50
GTIN	4067263095743
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260982 HB7020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,75 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărământor de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TC.T 110204 Categorie HB7020

260982 HB7020