


**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 16T308/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2635 16T308/50
GTIN	4067263095842
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Conținut	261019 HBT020
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT16T308
Categorie	HBT020
Sfărâmător de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TCMT 16T308 Categorie HBT020

261019 HBT020