


HOLEX**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 16T304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2635 16T304/50
GTIN	4067263095828
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 4 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	261018 HBT020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT16T304
Categorie	HBT020
Sfărâmător de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TCMT 16T304 Categorie HBT020

261018 HBT020