

Garant**Insertie de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160404/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2640 160404/50
GTIN	4067263096009
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Conținut	261458 HB7020
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VC.T 160404 Categorie HB7020

261458 HB7020