

Garant**Insertie de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2640 160408/50
GTIN	4067263096023
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Conținut	261459 HB7020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VC.T 160408 Categorie HB7020

261459 HB7020