

Garant**Insertie de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160404/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2640 160404/30
GTIN	4067263095996
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	261458 HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VC.T 160404 Categorie HB7020

261458 HB7020