

Garant**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HB7130-2,
Dimensiune / cantitate: 09T304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2644 09T304/50
GTIN	4067263096160
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260150 HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 3,25 mm
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 170 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatore de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 09T304 Categorie HB7130-2

260150 HB7130-2