

Garant**Insertie de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2640 160408/30
GTIN	4067263096016
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,5 mm
Conținut	261459 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VC.T 160408 Categorie HB7020

261459 HB7020