

Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT, HB7130-2,
Dimensiune / cantitate: 11T308/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2648 11T308/50
GTIN	4067263096528
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260464 HB7130-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 170 mm/min
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,75 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7130-2
Sfărâmatore de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DC.T 11T308 Categorie HB7130-2

260464 HB7130-2