

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 120404/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2668 120404/30
GTIN	4067263097556
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 4,25 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Număr de bucăți	30
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Conținut	260158 HU7310
Categorie	HU 7310
Sfărâmatör de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 120404 Categorie HU7310

260158 HU7310