

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 09T302/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2668 09T302/50
GTIN	4067263097389
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 3,25 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	260148 HU7310
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Categorie	HU 7310
Sfărâmatător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CC.T 09T302 Categorie HU7310

260148 HU7310