

**Garant**

**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire SCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 09T304/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2676 09T304/50
GTIN	4067263098188
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Conținut	260762 HU7310
Număr de bucăți	50
Categorie	HU 7310
Sfărâmător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

SC.T 09T304 Categorie HU7310

260762 HU7310