

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire DCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 11T308/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2672 11T308/50
GTIN	4067263098041
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Conținut	260464 HU7310
Adâncime de tăiere a _p	0,55 - 2,75 mm
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HU 7310
Sfărâmător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DC.T 11T308 Categorie HU7310

260464 HU7310