

Garant**Insertie de strunjire cu prelucrare medie TCGT, HU 7310, M: 110204/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2680 110204/30
GTIN	4067263098331
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260982 HU7310
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,75 mm
Număr de bucăți	30
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCGT110204
Categorie	HU 7310
Sfărâmatăor de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	---------------------	-------	---------

Alu Termo Pl	recomandat	24 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	25 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	10 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	24 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	20 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	8 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

TC.T 110204 Categorie HU7310

260982 HU7310