

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 110302/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2686 110302/50
GTIN	4067263098584
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 1,75 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Conținut	261453 HU7310
Categorie	HU 7310
Sfărâmatör de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

VCGT 110302 Categorie HU7310

261453 HU7310