

**Garant****Insertie de strunjire cu prelucrare medie TCGT, HU 7310, M: 110202/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2680 110202/30
GTIN	4067263098317
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	260980 HU7310
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Număr de bucăți	30
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HU 7310
Sfârșământor de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	24 m/min	N

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	25 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	10 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	24 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	20 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	8 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

TC.T 110202 Categorie HU7310

260980 HU7310