

**Garant****Set șublere, interval de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	410102 3
GTIN	4067263100041
Clasa articolului	40Z

**Descriere****Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Cursor optimizat, ergonomic. Citire fără erori datorită gradației în culori contrastante.

Suprafețe de măsurare lepuite fin. Citire mai bună datorită gradației în culori contrastante.

**Livrare:**

**3x șubler** Cod 410100 Ref. 150.

**Accesorii opționale:**

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Ambalaj	Husă
Tijă adâncime existentă	da
Gradație	1/128 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm

Gradație	1/20 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	40 mm
Standard	ISO 13385
Citare	0,05 mm
Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200
Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200

## Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
Tabel pentru șubler	412180