

HOLEX**Set de freze cu filet din metal dur Nr. 139651 cu cutie din plastic, TiAlN, Tip: M5-12****Date comandă**

Numărul de comandă	139661 M5-12
GTIN	4067263091646
Clasa articolului	12J

Descriere**Execuție:**

Profil corectat al filetului pentru realizarea operației de **filetare interioară exactă**, (se va asigura o prindere stabilă).

Conținut:

1 freza de filetat fiecare: Ref. M5; M6; M8; M10; M12.

Livrare:

Set de freze cu filet din carbură solidă HOLEX din 5 bucăți în cutie din plastic cu incrustație de spumă.

Notă:

Dimensiunea M8 –M12 cu alimentare cu lichid de răcire.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Număr de dinți Z	4
Strat de acoperire	TiAlN
Tip de filet	M
Tip de filet	M

Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	Carbură monobloc
Normă pentru filet	DIN 13
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Inel colorat	verde
Utilizare la interior/exterior	Interior
Tip produs	Freză de filetat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	220 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	220 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	170 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
CuZn	recomandat	180 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		