

Garant

Freze-disc / de debitat cu arbore Lățime HSS ap = 3,1 mm, Ø D / număr de dinți Z: 160/15mm

**Date comandă**

Numărul de comandă

218428 160/15

GTIN

4045197534026

Clasa articolului

21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistență la temperaturi.**

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Utilizare text publicitar:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Nr. comandă: 218440 până la 218444 (vezi catalogul principal)

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	40 mm
\varnothing suportului de bază d_2	80 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 3,1 mm	65,8 mm
\varnothing tăișului D_c	160 mm
\varnothing orificiu prindere	40 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 2,2 mm	65 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1125
\varnothing gulerului d_1	80 mm
Număr de dinți Z	15
Tip de coadă	cu alezaj
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc