

 **KOMET****KOMET® Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Pentru șuruburi cu cap înecat conform DIN: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	216600 M12
GTIN	4047109013001
Clasa articolului	24D

Descriere**Aplicație:**

Pentru **debavurarea** găurilor circulare, a orificiilor longitudinale și pentru frezarea canelurilor trapezoidale. Pentru teșituri conform DIN privind fileturile cu pas fin pentru șuruburi DIN M10 – M20.

Fixarea rigidă este esențială (nu poate fi utilizat pe mașini de găurit).

Notă:

Plăcuțe de tăiere amovibile triunghiulare adecvate, cu trei tășuri, la Cod 216700; 216740; 216770.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	16 mm
Plăcuță amovibilă Cod 216700; Cod 216740; Cod 216770	14-6603
Plăcuță amovibilă compatibilă	TO.. 0902
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Pentru șuruburi cu cap înecat conform DIN	M12
Ø maxim de teșire D _{max}	23 mm
Număr de dinți Z	2
Număr plăcuțe amovibile	2
Ø de teșire D	11 mm
Lungimea totală L _{ges}	100 mm

Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	nu
Unghi de teșire	90 grad
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP	239653 8IP
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP7	239653 8IP7