


Garant**SDLT 090308 EN, HB7535, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe stabile, **sinterizate cu precizie și cu sfărâmatoare de așchii pozitive. Conturul și suprafața de așezare sunt rectificat cu precizie.**

Rază la colț: 0,8 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SDLT 090308 EN
Categorie	HB7535
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	150 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		