

Garant

Freze-disc / de debitat cu arbore Lățime oțel ap = 3,1 mm, Ø D / număr de dinți Z: 63/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	218430 63/4
GTIN	4045197534033
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistentă la temperaturi.**

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Utilizare text publicitar:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Nr. comandă: 218440 până la 218444 (vezi catalogul principal)

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.
Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 1,5 mm	51,4 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\ max}$	15,5 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 3,1 mm	52,8 mm
Ø tăişului D_c	63 mm
Lungimea gulerului L_1	38 mm
Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 2,2 mm	52 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø gulerului d_1	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1125
Ø suportului de bază d_2	40 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc