

**Garant****Burghiu de centrare CNC la 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210405 16
GTIN	4045197607744
Clasa articolului	21M

**Descriere tehnică**

Ø capului de filetat D	16 mm
Lungime cap l	20 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/rot
Referință de prindere	16 mm
Serie	TopCut
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Număr de dinți Z	2
Unghiul la vârf	142 grad
Coadă tip	GARANT TopCut
Răcire interioară	nu
Tip produs	Placută pentru găurirea de centruire și găurire

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

## Accesorii

Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 13X4	219986 13X4
Cheie de montaj Tip 13X4	219987 13X4