

**Garant****Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Ø D / Zef: 63/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215161 63/5
GTIN	4045197455239
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuțe amovibile **cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

**Aplicație:**

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)**, se utilizează în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)
--	-----------------------

Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1805..
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	28 mm
Ø tășului $D_c$	63 mm
Serie	Softcut®
Număr plăcuțe amovibile	10
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tășului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219808
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8