



## HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, UNC: 10-24



### Date comandă

Numărul de comandă	133353 10-24
GTIN	4067263161837
Clasa articolului	12H

### Descriere

#### Execuție:

#### Cu con de atac.

#### HOLEX Clever Tap:

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

#### Aplicație:

**Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.**

### Descriere tehnică

Ø Filet	4,83 mm
Ø găurii de centrare	3,9 mm
Pasi/inch	24
Pas filet	1,058 mm
Dimensiunea filetului	10-24 UNC
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	70 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Adâncimea filetului	14,49 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	4,9 mm

Standard	DIN 371
Tip de filet	UNC
Serie	CleverTap
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		